



infoWERK controlSTICK

infoWERKs **selbstprogrammierbare Fernbedienung** erlaubt Ihnen die Bedienung Ihrer Medientechnik ohne große Mediensteuerungsanlage.

Sie können mit dem controlSTICK diverse Medienquellen (Beamer, Display, Kameras, Medienplayer usw.) mit einer einzigen Fernbedienung mit nur **8 großen** oder auch alternativ mit **zusätzlich 12 kleinen**, frei belegbaren Funktionstasten bedienen.

Die Grundfunktionstasten (frei belegbar)

4 Basistasten

OFF

Medientechnik ausschalten

ON

Medientechnik einschalten

VOL +

Audiowiedergabe lauter schalten

VOL -

Audiowiedergabe leiser schalten

4 Tasten für Quellenauswahl

Zum Beispiel:

- **WIRELESS:** Drahtlose Verbindungen wie z.B. MIRACAST auswählen
- **HDMI / USB:** HDMI- oder USB-Eingang auswählen (Verbindung mit Kabel)
- **PC:** PC Eingang auswählen
- **NOTEBOOK:** Notebook Eingang auswählen
- **Medienplayer:** z.B. DVD Player, Umschalter usw. auswählen

Die Programmierung bleibt natürlich auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

infoWERK Medien & Technik GmbH

Eduard-Bodem-Gasse 130
6020 Innsbruck | Österreich
Telefon: +43 (0) 5238 52099 - 0
Fax: +43 (0) 5238 52099 - 40
E-Mail: info@infowerk.systems
Webseite: www.infowerk.systems

Kornwestheimer Str. 83
70825 Korntal-Münchingen | Deutschland
Telefon: +49 (0) 711 342471 - 0
Fax: +49 (0) 711 342471 - 11
E-Mail: info@infowerk.systems
Webseite: www.infowerk.systems



Sie können optional neben den 8 Basistasten auch noch **12 zusätzliche Funktionstasten** wählen, um Ihre Medienquellen wie Kameras, Medienplayer usw. optimal bedienen zu können. Die Funktionen, Belegung und Beschriftung der zusätzlichen Tasten ist optional.

Die 12 Zusatztasten

Beispiele für Belegung

Kamerasteuerung

- **ZOOM in/out** (zum Verkleinern und Vergrößern von Bildern)
- **Schwenk-/Neigefunktion** (zur Steuerung der Kamera)
- **PRESET** Tasten (z.B. für Kameraposition 1/2/3)
- **PLAY/STOP/PAUSE** Tasten (z.B. für steuerbare Medienplayer)

Der controlSTICK von infoWERK besitzt eine abwischbare Folientastatur und ist auch in Kleinstauflagen erhältlich.

Sie können außerdem die Folientastatur mit maßgeschneiderter Individualisierung bestellen, d.h. bedruckt in Ihrem **individuellen Corporate Design** und entsprechend Ihrer Designvorgaben. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, in mehreren Besprechungsräumen mit Geräten der unterschiedlichsten Hersteller die Bedienung zu standardisieren.

Praktisches Zubehör zum controlSTICK

transMITTER Basic

Der transMITTER ermöglicht, zusammen mit dem controlSTICK auch nicht-infrarotfähige Geräte zu bedienen. Dabei wandelt dieser Infrarot in RS-232-/Serial Signale um.

transMITTER Pro

Diese Variante besitzt zusätzlich einen Anwesenheitssensor. Wenn sich niemand mehr im Raum befindet, trennt er die Mediengeräte vom Strom. Zudem kann man damit die Spannung von Display/Projektor ein- und ausschalten.

roomCONTROLLER

Mit dem roomCONTROLLER können mehrere Geräte über diverse Schnittstellenerweiterungen gesteuert werden.